


Garant**SC.T 09T304, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 09T304 HB725-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB725-1

Spaanbreker: UM1

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304

Soort	HB725-1
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien