


**Garant****SCMT 09T308, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 09T308 HB725-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB725-1

Spaanbreker: UM1

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Soort	HB725-1
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	UM1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoofdtoepassing	UNI
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien