

Garant**VC.T 160408, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB725-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien