

Garant**VC.T 160402, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien