

**Garant****CCGT 120402, Soort: HU7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120402 HU7315-1 Soort: HU7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,03 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tolerantie	G
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,2 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 120402
Soort	HU7315-1
Snedecndities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien