

**Garant****DC.T 070202, Soort: HB7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCMT 070202 HB7315-1 Soort: HB7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Spaanbreker	AF
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7315-1
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snedecndities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien