

Garant
DC.T 070202, Soort: HU7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 070202 HU7315-1 Soort: HU7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecondities	continu
Tolerantie	G

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Soort	HU7315-1
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AF
Hoekradius	0,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien