

Garant**VC.T 110302, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7315-1
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Coating	ongecoat
Spaanbreker	AF
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien