

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Spaanbreker	AF
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304

Soort	HB7315-1
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	G
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien