

Garant**ZCMX 10T304, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 20 mm

Soort: HBZ140

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a _p	0,4 - 2 mm
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Soort	HBZ140
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Hoofdtoepassing	M
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien