

**Garant****ZCMX 10T304, Soort: HBZ035**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- $\varnothing$   $D_c$ : 20 mm

Soort: HBZ035

Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HBZ035
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien