

Garant
ZCMX 10T304, Soort: HBZ120


Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 10T304 HBZ120 Soort: HBZ120

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Soort	HBZ120

Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien