

**Garant****ESD elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Draagvermogen max. 250 kg, ESD-plaat, Type: 1500/S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

ESD-werkplek met elektrische hoogterestelling. Niet-geleidend frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dikke volumegeleidende ESD-plaat. Bedieningspaneel niet ESD-geleidend. Werktafel met scheidingsplaten, geleidend, lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, serieopstelling mogelijk.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Advies:**

Licht montagewerk zittend en staand.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	105 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Diepte	750 mm

Breedte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel