

**Garant**

**ESD elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Draagvermogen max. 250 kg, ESD-plaat, Type: 1500**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972017 1500
GTIN	4062406773601
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

ESD-werkplek met elektrische hoogteverstelling. Niet-geleidend frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dikke volumegeleidende ESD-plaat. Bedieningspaneel niet ESD-geleidend. Werktafel zonder scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Advies:**

Licht montagewerk zittend en staand.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1500 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Diepte	750 mm

Breedte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Gewicht	101 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Werkblad diepte	750 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel