

Garant
VHM-volradiusfrees, TiAlN, Ø DC: 1,8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207115 1,8
GTIN	4045197229489
Artikelklasse	11X

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	1,74 mm
Voeding f _z voor kopierfreesen in staal < 900 N/mm ²	0,006 mm
Snijkant-Ø D _c	1,8 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	5,5 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,006 mm
Aantal tanden Z	2
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	50 mm
Snijlengte L _c	2 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	0,9 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	50 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	320 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB

129100 HB

