



## Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	XP.. 0603
Wisselplaatafmeting	06
Opnamedraad M	M12
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,9 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Wisselplaatschroef	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	13,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,87 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229916
-------------	--------