

**X.LT...ER-D41, SP6519, Wisselplatafmeting: 06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221935 06
GTIN	4059782506046
Artikelklasse	28E

Omschrijving**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	UNI
Wisselplatafmeting	06
ISO-code wisselplaat	XPLT060308-ER-D41
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,37 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SP6519
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,3 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	185 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		