



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafreen.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	43 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Opnamedraad M	M16
Ø D_3	21 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Wisselplatafmeting	06
geschikte wisselplaat	XP.. 0603
Wisselplaatschroef	229916 (T7; 0,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	20,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,57 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229916
-------------	--------