




Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	172 mm
Wisselplaatafmeting	16
Schacht-Ø D_s h6	40 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroef	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Afkoppellengte L_1	102 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	3,5 mm
geschikte wisselplaat	XD..
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	78 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampinghoek α_{\max}	3,18 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	6,3 mm
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229920
-------------	--------