



Spanhaak cilindrisch, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	370076 2
GTIN	4059245030835
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Schroefkop bij montage liggend op de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

$F_{max.}$	8,8 kN
H_1	52 mm
Hoogte H_2	12 mm
B	15 mm
$\varnothing D_1$	12 mm

Gegevensblad

Ø D ₂	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D ₃	8,5 mm
Producttype	Spanhaak