

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 20/2
GTIN	4045197320858
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Ø D ₃	7 mm
Totale lengte L _{totaal}	30 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D ₂	17,7 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm

Snijkant-Ø D_c	20 mm
Opnamedraad M	M10
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	27 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Raminghoek α_{max}	2,86 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP