

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212900 25/2 |
| GTIN | 4045197320803 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) |
| Totale lengte L_{totaal} | 95 mm |
| Ø D_3 | 9 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 25 mm |
| geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 1,15 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 39 mm |

| | |
|---|------------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 34 mm |
| Rampinghoek α_{\max} | 2,02 graden |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 8,5 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1,15 mm |
| Serie | FeedKing |
| Instelhoek κ | 9 graden |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Ramping |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219933 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm | 211750 3,8 |