

**Garant**

## FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Artikelklasse	210

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

#### Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

#### Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	42 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø $D_1$ h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,15 mm
Snijkant-Ø $D_c$	35 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 09T308

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	18,5 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1,15 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	0,93 graden
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroeven set 10-delig	219933
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP