

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Snijkant-Ø D _c	160 mm
Wisselplaatschroef	229700
Spanschroef voor onderlegplaat	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Onderlegplaat	229750
Totale lengte L _{totaal}	63 mm

Maximale buiten-Ø D_{max}	173 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Onderlegplaat	229750
Spanschroef	229702
Spanschroef	229700