

Garant
FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,15 mm
Opnamedraad M	M12

geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{max}	8,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	34 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,15 mm
Ramplinghoek α_{max}	2,02 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset10-delig	219933