

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222819 S
GTIN	4960664686520
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,06 – 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,06 – 0,15 mm
Type	S
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNMU 1205 ANER-SM
Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		