

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Spanschroef voor onderlegplaat	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Wisselplaatschroef	229700
Maximale buiten-Ø D_{max}	213 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Opnameboring-Ø	60 mm
Snijkant-Ø D_c	200 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm

Onderlegplaat	229750
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229702
Spanschroef	229700
Onderlegplaat	229750