

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229700
Snijkant-Ø D _c	200 mm
Opnameboring-Ø	60 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Maximale buiten-Ø D _{max}	213 mm

Aantal snijkanten Z	14
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------