

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 32/2
GTIN	4045197514332
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h6	17 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 120408
Ø D ₃	11 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,8 mm
Totale lengte L _{totaal}	42 mm
Opnamedraad M	M16
Ø D ₂	28,7 mm

Snijkant-Ø D_c	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	10,5 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	43 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,85 mm
Raminghoek α_{max}	1,64 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP