

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 250/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	229750
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Opnameboring-Ø	60 mm
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Wisselplaatschroef	229700
Snijkant-Ø D _c	250 mm
Maximale buiten-Ø D _{max}	263 mm

Spanschroef voor onderlegplaat	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	12
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Onderlegplaat	229750
Spanschroef	229702
Spanschroef	229700