

**Garant****Wisselplaat-volboor combischacht, 2xD, Ø DC: 42mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232298 42
GTIN	4045197677150
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.****Toepassing:****Voor niet-roterend en roterend gebruik.**Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).**

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 06T304.

**Opmerking:****LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	239700 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	84 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304

Schachtlengte $L_s$	60 mm
Nominale $\varnothing D$	42
voor inch- $\varnothing$	1 21/32 inch
Totale lengte L	183 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	1,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	123 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP	239700 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP