

Garant
PKD-torusfrees met inwendige koeling 209804, PKD, Ø e8 DC / R1: 10/1,0mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	209635 10/1,0
GTIN	4045197513458
Artikelklasse	11Y

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.

Rechte snede voor neutraal gebruik.

Tolerantie snijkantradius $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Aantal tanden Z: 2

Schacht: DIN 6535 HA met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 8 mm

Snijkantradius R_1 : 1 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 32 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 9,2 mm

Totale lengte L: 72 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in grafiet	0,1 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in GFK CFK	0,09 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in grafiet	0,14 mm
Voeding f_z voor kanten in GFK CFK	0,06 mm
Snijkantradius R_1	1 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Aantal tanden Z	2
Vrijloop-Ø D_1	9,2 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	32 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Snijlengte L_c	8 mm
Totale lengte L	72 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Coating	PKD
Snijmateriaal	PKD
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Inwendige koeling	ja
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	2400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1500 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	1000 m/min	N
PE-HD	geschikt	900 m/min	N
PA 66	geschikt	900 m/min	N
PEEK	geschikt	800 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	1200 m/min	N
POM GF25	geschikt	1200 m/min	N

PA 66 GF30	geschikt	1000 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	1000 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	1000 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	800 m/min	N
Hybriden	geschikt		
MMC	geschikt	400 m/min	N
GFK	geschikt	500 m/min	N
CFK	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		
Dienstverlening			

Schachtslijpen Type HB

129100 HB