

**Garant**
**PKD-torusfrees met inwendige koeling 209804, PKD, Ø e8 DC / R1: 3/0,3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	209635 3/0,3
GTIN	4045197513380
Artikelklasse	11Y

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.**

**Rechte snede** voor neutraal gebruik.

Tolerantie snijkantradius  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

Aantal tanden Z: 2

Schacht: DIN 6535 HA met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte  $L_c$ : 2,5 mm

Snijkantradius  $R_1$ : 0,3 mm

Afkoppellengte  $L_1$  incl. vrijloop: 14 mm

Vrijloop-Ø  $D_1$ : 2,8 mm

Totale lengte L: 50 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ voor kopieerfrezen in GFK CFK	0,05 mm
Vrijloop-Ø $D_1$	2,8 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding $f_z$ voor kopieerfrezen in grafiet	0,1 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in GFK CFK	0,03 mm
Snijkantradius $R_1$	0,3 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in grafiet	0,06 mm
Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop	14 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	2,5 mm
Totale lengte L	50 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Coating	PKD
Snijmateriaal	PKD
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Inwendige koeling	ja
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Torusfrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	geschikt	2400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1500 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	1000 m/min	N
PE-HD	geschikt	900 m/min	N
PA 66	geschikt	900 m/min	N
PEEK	geschikt	800 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	1200 m/min	N
POM GF25	geschikt	1200 m/min	N

PA 66 GF30	geschikt	1000 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	1000 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	1000 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	800 m/min	N
Hybriden	geschikt		
MMC	geschikt	400 m/min	N
GFK	geschikt	500 m/min	N
CFK	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

### Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB

129100 HB