

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/6mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 66/6
GTIN	4045197411754
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Snijkant-Ø D _c	66 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Ø D ₃	50 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,15 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	49,5 mm
Raminghoek α_{\max}	0,35 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	9 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219933
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8