

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 315/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieeiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max}	322 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	12 mm
Snijkant-Ø D_c	315 mm
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Opnameboring-Ø	60 mm
Cassette	229765
Schroef voor cassette	229704

Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	14
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229704
Cassette	229765
Spanschroef	229703