

Garant**XDLW 120408 TN, KU7710, Type: GGG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Spanschroef nr. 219800 met maximaal 3,8 Nm vastdraaien!

Voeding f_z per tand: 0,57 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 120408 TN

Type: GGG

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2,6 mm**Technische beschrijving**

Type	GGG
ISO-code wisselplaat	XDLW 120408 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	KU7710

Snijmateriaal	Keramiek
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Voeding f_z per tand	0,57 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	600 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		