

Garant
XDLT 09T308 ER, HB7720, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	212951 HART
GTIN	4045197581662
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Voeding f_z per tand: 0,43 mm

ISO-code wisselplaat: XDLT 09T308 ER

Type: HART

Hoekradius: 0,8 mm

 Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	XDLT 09T308 ER
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding f_z per tand	0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
TOOLOX 44	geschikt	140 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		