

**Garant**
**XDLW 09T308 ER, HB7720, Type: HART**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	212954 HART
GTIN	4045197581686
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Voeding  $f_z$  per tand: 0,43 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 09T308 ER

Type: HART

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

## Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	XDLW 09T308 ER
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		