

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieeiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Opnameboring-Ø	60 mm
Snijkant-Ø D _c	200 mm
Totale lengte L _{totaal}	60 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	12 mm
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximale buiten-Ø D _{max}	207 mm
Aantal snijkanten Z	12

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229703
-------------	--------