

**simturn AX axiaal-steekinsert rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 3/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Let op:

Grotere insteek-Ø zijn zonder wijzigingen mogelijk.

 $D_1 = D_{\min}$ binnen-Ø. $D_2 = D_{\min}$ buiten-Ø.**Technische beschrijving**

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Steekbreedte w	0,5 mm
Maximale steekdiepte t_{\max}	1,6 mm
Inwendige koeling	nee
Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	4 mm
Fabrikantnummer	A2U4X800
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		