

Garant
**TwinCut vlakfrees 45° normale steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
125/8mm**


Bestelgegevens

Bestelnummer	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale buiten-Ø D_{max} voor ON.U-platen	136,8 mm
Maximale buiten-Ø D_{max} voor SN.U-platen	140,2 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte $L_{tot.}$ voor SN.U-platen	63 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219899

Totale lengte L_{tot} voor ON.U-platen	61,3 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
Onderlegplaat	219897
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Aantal snijkanten Z	8
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	219899
Onderlegplaat	219897
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219898
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8