

Garant

**TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
80/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213410 80/4
GTIN	4045197605443
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max} voor ON.U-platen	91,8 mm
geschikte wisselplaat	SN.U

geschikte wisselplaat	ON.U
Spanschroef voor onderlegplaat	219899
Onderlegplaat	219897
Totale lengte $L_{tot.}$ voor SN.U-platen	50 mm
Opnameboring- \emptyset	27 mm
Snijkant- $\emptyset D_c$	80 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale buiten- $\emptyset D_{max}$ voor SN.U-platen	95,2 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor ON.U-platen	48,3 mm
Aantal snijkanten Z	4
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219898
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 15IP	674252 15IP
Spanschroef	219899
Onderlegplaat	219897
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8