



## simturn AX draadsnij-insert deelprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270649 1
GTIN	2050002067301
Artikelklasse	24U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

#### Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

Voor boringen vanaf  $\varnothing D_{\min}$ : 3,24 mm

$\varnothing D$ : 4 mm

Oplopend met: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Steekbreedte w: 0,09 mm

S: 0,32

### Technische beschrijving

Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Steekbreedte w	0,09 mm
Oplopend met	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Fabrikantnummer	A05GX800
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm

Producttype

Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		