


**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met **6 snijkanten** – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Toepassing:

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor algemene bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,1 – 0,3 mm

ISO-code wisselplaat: WNMU 080608 EN-GM

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	WNMU 080608 EN-GM
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,1 – 0,3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		