


**Netslijpschijf Xtract™ 310 W, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 220****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567825 220
GTIN	4054596900035
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

**Voordeel:**

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

**Toepassing:**

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Maximale omtreksnelheid: 40 m/s

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	220

Slijpmiddel	Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	geweven net
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Fabrikantnummer	310 W
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		