

Garant
Verstelbare verzinker, Weldonschacht, Schacht-Ø D_s h₆: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	216620 20
GTIN	4045197133519
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:
Geluidsarm frezen door **stabiele constructie**.

Toepassing:

 Afbramen van kanten, ronde en lange gaten en voor het verzinken. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines). **Voor hoeken van 10°– 80° traploos instelbaar.**
Opmerking:

 Tolerantie van schaalverdeling $\pm 2,5^\circ$. **Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.** GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Cassette	219957
Klemschroef voor cassette	219945
Wisselplaatschroef	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Schacht-Ø D _s h ₆	20 mm
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-660
geschikte wisselplaat	TO.. 0902
Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L _{totaal}	95 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek	10-80 graden
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef	219945
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Reservecassette voor verzinkfrezen	219957
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spanschroef	219843