

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDS18V1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

Sterke 18V slagschroefmachine met **BITURBO** brushless-technologie, voor **zeer harde** schroeftoepassingen in metaal.

- **3 snelheids-/draaimomentstanden voor een uitstekende controle over toerental en draaimoment.**

**Levering:**

Inclusief 2 × Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

**Technische beschrijving**

Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M24
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V

Accuspanning	18 V
Gewicht	2,9 kg
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Aantal slagen	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment hard	1000 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Fabrikantnummer	GDS18V-1000
Energievoorziening	Accuvoeding
Accucapaciteit	8 Ah
Accutype	Lithium-ion
Maximale vibratie volgens EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
maximaal losbreekmoment	1600 Nm
Draaimomentstanden	3
Producttype	Slagschroefmachine