

Garant
ONEU 05T6 ANER, HU7810, Type: ALU


Bestelgegevens

Bestelnummer	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x8 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 3 mm

Type: ALU

Voeding f_z per tand: 0,23 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,23 mm
Type	ALU
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONEU 05T6 ANER

Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	750 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	750 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		