


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7730, Type: GG


Bestelgegevens

Bestelnummer	213464 GG
GTIN	4045197666604
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x4 snijkanten.

Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaaftolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mm

 Voeding f_z per tand: 0,3 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,3 mm
Type	GG
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		