


**WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225626 GG
GTIN	4960664648849
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met **6 snijkanten** – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Toepassing:

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor algemene bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,1 – 0,3 mm

ISO-code wisselplaat: WNMU 080608 EN-GM

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	GG
ISO-code wisselplaat	WNMU 080608 EN-GM
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,1 – 0,3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		